



Обозначение по каталогу	Статор	Ротор N	Ротор P	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	e, мм	f, мм	g, мм	h, мм	l, мм	r, мм	Рис.
ИСМ85х13S-27,4-НО-Т1	МАНП.684.222.013-04	МАНП.684.252.007-01	-	15	7±1	2,5	9	0,15±0,25	-	8	-	14	3	3
ИСМ85х13Р-13,7-НО-Т1	МАНП.684.222.013-01	МАНП.684.252.007-01	-	15	7±1	2,5	9	0,15±0,25	-	8	-	14	3	3
ИСМ85х26S-54,9-НО-Т1	МАНП.684.222.013-03	МАНП.684.252.007	-	28	13,5±1	4,4	18,2	0,35±0,25	-	20	-	28	4	1
ИСМ85х26Р-27,4-НО-Т1	МАНП.684.222.013	МАНП.684.252.007	-	28	13,5±1	4,4	18,2	0,35±0,25	-	20	-	28	4	1
ИСМ85х35S-73,9-НО-Т1	МАНП.684.222.013-05	МАНП.684.252.007	МАНП.684.252.007-01	37	18±1	5,8	24,4	0,35±0,25	7	20	8	42	4	2
ИСМ85х35Р-37-НО-Т1	МАНП.684.222.013-02	МАНП.684.252.007	МАНП.684.252.007-01	37	18±1	5,8	24,4	0,35±0,25	7	20	8	42	4	2
ИСМ85х13S-27,4-Н1-Т1	МАНП.684.222.013-14	МАНП.684.252.007	-	15	7±1	2,5	9	0,35±0,25	-	20	-	28	4	1
ИСМ85х13Р-13,7-Н1-Т1	МАНП.684.222.013-11	МАНП.684.252.007	-	15	7±1	2,5	9	0,35±0,25	-	20	-	28	4	1
ИСМ85х26S-54,9-Н1-Т1	МАНП.684.222.013-16	МАНП.684.252.007	МАНП.684.252.007-01	28	13,5±1	4,4	18,2	0,35±0,25	7	20	8	42	4	2
ИСМ85х26Р-27,4-Н1-Т1	МАНП.684.222.013-10	МАНП.684.252.007	МАНП.684.252.007-01	28	13,5±1	4,4	18,2	0,35±0,25	7	20	8	42	4	2
ИСМ85х35S-73,9-Н1-Т1	МАНП.684.222.013-15	МАНП.684.252.007	МАНП.684.252.007	37	18±1	5,8	24,4	0,35±0,25	8	20	20	56	4	2
ИСМ85х35Р-37-Н1-Т1	МАНП.684.222.013-12	МАНП.684.252.007	МАНП.684.252.007	37	18±1	5,8	24,4	0,35±0,25	8	20	20	56	4	2

1 *Размеры для справок. Обеспеч. изготовителем электродвигателя, остальные размеры обеспеч. потребителем.
2 Монтировать статор в аппаратуру потребителя с использованием клея LOCTITE EA 9497 "Henkel".
3 Монтировать ротор в аппаратуру потребителя с использованием фиксатора LOCTITE 648 "Henkel".
4 Электромонтаж статора выполнить в соотв. со схемой электрической подключения МАНП.684.222.001 35.
5 Изгиб выводных штырей не допускается.
6 Взаимное расположение полюсов роторов – согласно рис. 4.
7 Соосность ротора и статора: φ0,07 мм.